

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B







C

D

E


F

G



P. C. B 设计参考尺寸

- 规格:
- 1. 额定值: DC30V 10A
 - 2. 接触电阻: ≤30mΩ
 - 3. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 4. 耐电压: 500VAC
 - 5. 插拔力: 3N~30N
 - 6. 使用寿命: 5000次
 - 7. 使用温度: -20℃~+80℃



电路示意图

5	面板	不锈钢	镀镍	
4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀银	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PA9T	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		DC座	
料 号 PART NO		HC-DC-071-2.0-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
X. ± 0.5 X. ° ± 5°		单 位 UNIT	MM
.X ± 0.3 .X ° ± 2°		张 数 PART NO	1 OF 1
.XX ± 0.2 .XX ° ± 1°		版 本 REV	A
.XXX ± 0.1 .XXX ° ± 0.5°		制 图 DRAW	AhYe
		审 核 CHECKED	夏操云
		批 准 APPROVE	赵亮亮

