







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	精 准 APPROVE




规格:


1. 额 定 值: DC30V 2A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



电路示意图

MATING PLUG $\phi 5.50$

5	螺母	合金	镀铜锡	
4	铜套	铜	镀铜锡	
3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-022B-2.5-03A	
一般公差 TOLERANCE		比 例 SCALE	1:1	
X. ± 0.5 X.° $\pm 5^{\circ}$.X ± 0.35 .X° $\pm 2^{\circ}$.XX ± 0.25 .XX° $\pm 1^{\circ}$.XXX ± 0.15 .XXX° $\pm 0.5^{\circ}$		单 位 UNIT	MM	
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
		制 图 DRAW	AhYe	夏操云
		赵亮亮		