






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC24V 3A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

5	面板	不锈钢	本色	
4	外壳	铜	镀铜锡	
3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

X. ± 0.5 X.° $\pm 5^{\circ}$
 .X ± 0.3 .X° $\pm 2^{\circ}$
 .XX ± 0.2 .XX° $\pm 1^{\circ}$
 .XXX ± 0.1 .XXX° $\pm 0.5^{\circ}$

比 例
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

品 名
TITLE
料 号
PART NO

DC座

HC-DC-044A-2.0-03A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

