



MATING PLUG Ø4.0



SCHEMATIC



PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE: ± 0.05)

规格:

1. 额定值: DC24V 3.0A
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀银	
2	弹片	铜	镀银	
1	基座	PPA	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE		DC座	
			料 号 PART NO		HC-DC-023D-1.65-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 例 SCALE	1 : 1			
X. $\pm$ 0.5 X. $\pm$ 5° .X $\pm$ 0.35 .X° $\pm$ 2° .XX $\pm$ 0.25 .XX° $\pm$ 1° .XXX $\pm$ 0.1 .XXX° $\pm$ 0.5°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	