




标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

CIRCUIT DIAGRAM




DC MATE PLUG

技术要求

1. 插入力: $2.94 \sim 29.4\text{N}$ ($0.3 \sim 3.0\text{kgf}$)
2. 拔出力: $2.94 \sim 29.4\text{N}$ ($0.3 \sim 3.0\text{kgf}$)
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$ DC 500V
5. 耐 电 压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
6. 寿 命: 5000 10~20次/min
7. 额定负载: DC 30V 6A
8. 适用温度范围: $-25 \sim 85^\circ\text{C}$
9. 推荐使用插头: $\phi 1.3$

3	铜套	铜	镀锡	
2	弹片	铜	镀锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-084C-1.3-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ± 0.15	XX'. $\pm 3'$	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.X ± 0.10	X'. $\pm 2'$	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X.XX ± 0.05	X.X'. $\pm 1'$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
		制 图 DRAW	AhYe	夏操云
		审 核 CHECKED	赵亮亮	
		批 准 APPROVE		

