






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	





电 路 图



主要技术规格:

- 额 定 值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 操 作 力: $260 \pm 50gf$
- 行 程: $0.3 \pm 0.1mm$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿 命: 100,000 Cycles
- 防水等级: IP67
- 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H



PCB. 焊接图

3	盖板	PPA	黑色	
2	簧片	不锈钢	覆银	
1	基座	PPA	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	轻触开关
料 号 PART NO	HC-QC6645-TFS-E

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED		批 准 APPROVE	
>0.5~2	±0.10	单 位 UNIT	MM	制 图	AhYe	审 核	夏操云	批 准	赵亮亮
>2~5	±0.25	张 数 PART NO	1 OF 1	制 图		审 核		批 准	
>5~10	±0.30	版 本 REV	A	制 图		审 核		批 准	
角 度	±0.5°			制 图		审 核		批 准	

