






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO./DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE		DC座	
		料 号 PART NO		HC-DC-044B-2.0-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
X. ± 0.5 .X ± 0.3 .XX ± 0.2 .XXX ± 0.1		单 位 UNIT	MM		
X. $^{\circ} \pm 5^{\circ}$.X $^{\circ} \pm 2^{\circ}$.XX $^{\circ} \pm 1^{\circ}$.XXX $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$		张 数 PART NO	1 OF 1	制 图 DRAW	AhYe
		版 本 REV	A	审 核 CHECKED	夏操云
				批 准 APPROVE	赵亮亮

