








RoHS

目錄
MAPX设变内容
MODIFICATION日期
DATERECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$ 

一. 原材料:

1. 塑胶: UL 94V-0型LCP黑色
2. 端子: 0.15厚铜合金 C2680/C7025
3. 外壳: 不锈钢 201/304
4. 卡勾: 不锈钢 201/304

二. 电镀:

1. 端子: 半金亮锡1u"
2. 外壳: 镀锌

三. 机械性能:

插入力: 5~20N
拔出力: 寿命测试前8~20N,
寿命测试后5~20N
耐插拔: 500次/H, 10000 次
工作温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
储存温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

四. 电气性能:

额定电流: C2680/3A; C7025/5A
接触阻抗: 寿命测试前40 m Max.
寿命测试后50 m Max
耐高压: 100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗: 100 M Min.

五. 环境性能:

环保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$,
湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
本产品耐温260度, 8S

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DP2
A7	DP1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图
PRODUCT CHART DWG公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.35	X'.	$\pm 5^{\circ}$
.X	± 0.30	.X"	$\pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.25	.XX"	$\pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.10	.XXX"	$\pm 0.5^{\circ}$

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-648K2027Y30015
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座6.5立插无弹四脚 插板间距5.0LCP黑胶16PIN
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER