






型号	CKT	A	B	C
BX-PHB2.0-2-2PWT	2*2	2.00	6.00	3.20
BX-PHB2.0-2-3PWT	2*3	4.00	8.00	3.20
BX-PHB2.0-2-4PWT	2*4	6.00	10.00	3.00
BX-PHB2.0-2-5PWT	2*5	8.00	12.00	5.00
BX-PHB2.0-2-6PWT	2*6	10.00	14.00	7.00
BX-PHB2.0-2-7PWT	2*7	12.00	16.00	9.00
BX-PHB2.0-2-8PWT	2*8	14.00	18.00	11.00
BX-PHB2.0-2-9PWT	2*9	16.00	20.00	13.00
BX-PHB2.0-2-10PWT	2*10	18.00	22.00	15.00
BX-PHB2.0-2-11PWT	2*11	20.00	24.00	17.00
BX-PHB2.0-2-12PWT	2*12	22.00	26.00	19.00
BX-PHB2.0-2-13PWT	2*13	24.00	28.00	21.00
BX-PHB2.0-2-14PWT	2*14	26.00	3.00	23.00
BX-PHB2.0-2-15PWT	2*15	28.00	32.00	25.00
BX-PHB2.0-2-16PWT	2*16	30.00	34.00	27.00
BX-PHB2.0-2-18PWT	2*18	34.00	38.00	31.00
BX-PHB2.0-2-20PWT	2*20	38.00	42.00	35.00
BX-PHB2.0-2-22PWT	2*22	42.00	46.00	39.00

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 适用线规：AWG#28~#22。
4. 额定电压：250V DC/AC(rms)。
5. 额定电流：3.0A AC,DC。
6. 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
7. 耐压值：800V AC/minute。
8. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。



适用线路板(PCB LAYOUT)

1	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-PHB2.0-2-NPWT	版本 REV.	A
2	2.0A型双排卧式短端子	铜合金/表面镀锡				X.	±0.5 ±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	2.0 Pitch A型双排卧式WTB	页次 SHEET	1/1
3	2.0A型双排卧式长端子	铜合金/表面镀锡				X.X	±0.2	批准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
	序号	名称	材质									单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1
1 2 3 4 5 6 7 8 9															