





技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 150V AC/DC.
4. 额定电流: 1.0A AC/DC(AWG#28).
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (Initial) per contact, $\leq 40\text{m}\Omega$ Change allowed.
6. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$.
7. 耐压: 500V AC (Minute)



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE: ± 0.05)

型号	CKT	A	B
BX-DF1.25-2-5PLT-C	2*5	12.50	5.00
BX-DF1.25-2-6PLT-C	2*6	13.75	6.25
BX-DF1.25-2-7PLT-C	2*7	15.00	7.50
BX-DF1.25-2-8PLT-C	2*8	16.25	8.75
BX-DF1.25-2-9PLT-C	2*9	17.50	10.00
BX-DF1.25-2-10PLT-C	2*10	18.75	11.25
.....			
BX-DF1.25-2-25PLT-C	2*25	(25*1.25)+6.25	(25*1.25)-1.25

4	1.25A型双排立式吸盖	LCP UL94V-0 本色	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-DF1.25-2-NPLT-C	版本 REV.	A
3	1.25A型双排立式胶芯	PA6T UL94V-0 本色				.X	± 0.30	X.*	$\pm 5^{\circ}$	审核 CHECK	品名 TITLE	1.25 Pitch A型(DF13)双排立式带柱	页次 SHEET	1/1
2	1.25A型双排立式焊片	黄铜/表面镀锡80u"Min, 镀镍30u"Min				.XX	± 0.25	X.X*	$\pm 1^{\circ}$	核准 APPROVAL	客户料号 CUTM.NO.			
1	1.25A型双排立式端子	黄铜/表面镀锡80u"Min, 镀镍30u"Min				.XXX	± 0.15							
序号	名称	数量								单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	

Bossie (博锡)