






2P 结构样式

技术指标(Technical Index):

- 1.工作温度(Temperature range): $-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$.
- 2.适用线规(Apply to gauge):AWG#28~#22
- 3.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).
- 4.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
- 5.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 6.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):800V AC/minute.
- 7.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.



Part No	Pin	A	B
ZX-PHD2.0-2-2PLT	2*2	2.00	6.00
ZX-PHD2.0-2-3PLT	2*3	4.00	8.00
ZX-PHD2.0-2-4PLT	2*4	6.00	10.00
ZX-PHD2.0-2-5PLT	2*5	8.00	12.00
ZX-PHD2.0-2-6PLT	2*6	10.00	14.00
ZX-PHD2.0-2-7PLT	2*7	12.00	16.00
ZX-PHD2.0-2-8PLT	2*8	14.00	18.00
ZX-PHD2.0-2-9PLT	2*9	16.00	20.00
ZX-PHD2.0-2-10PLT	2*10	18.00	22.00
ZX-PHD2.0-2-11PLT	2*11	20.00	24.00
ZX-PHD2.0-2-12PLT	2*12	22.00	26.00
ZX-PHD2.0-2-13PLT	2*13	24.00	28.00
ZX-PHD2.0-2-14PLT	2*14	26.00	30.00
ZX-PHD2.0-2-15PLT	2*15	28.00	32.00
ZX-PHD2.0-2-16PLT	2*16	30.00	34.00
ZX-PHD2.0-2-18PLT	2*18	34.00	38.00
ZX-PHD2.0-2-20PLT	2*20	38.00	42.00



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

适用线路板(厚度:1.6mm)

序号	名称	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE		料号 PART NO.	ZX-PHD2.0-2-NPLT	版本 REV.	A
1	PHD立贴WTB胶芯	LCP UL94V-0 米色				.X	±0.25	X.*	±3°	审核 CHECK	品名 TITLE	2.0 Pitch D型双排立贴	页次 SHEET	1/1
2	PHD立贴(连线)端子	铜合金/表面镀锡				.XX	±0.12	X.X*	±0.5°	批准 APPROVAL	客户料号 CUTM.NO.			
3	PHD2.0立贴WTB吸盖	LCP UL94V-0 米色				.XXX	±0.05			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	
											兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			