






技术指标(Technical Index):

- 1.工作温度(Temperature range):
-40°C~+105°C.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).
- 3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
- 5.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):
800V AC/minute.
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.



Part No	CKT	A	B
BX-PHD2.0-2-2PWZ	2*2	2.0	6.0
BX-PHD2.0-2-3PWZ	2*3	4.0	8.0
BX-PHD2.0-2-4PWZ	2*4	6.0	10.0
BX-PHD2.0-2-5PWZ	2*5	8.0	12.0
BX-PHD2.0-2-6PWZ	2*6	10.0	14.0
BX-PHD2.0-2-7PWZ	2*7	12.0	16.0
BX-PHD2.0-2-8PWZ	2*8	14.0	18.0
BX-PHD2.0-2-9PWZ	2*9	16.0	20.0
BX-PHD2.0-2-10PWZ	2*10	18.0	22.0
BX-PHD2.0-2-11PWZ	2*11	20.0	24.0
BX-PHD2.0-2-12PWZ	2*12	22.0	26.0
BX-PHD2.0-2-13PWZ	2*13	24.0	28.0
BX-PHD2.0-2-14PWZ	2*14	26.0	30.0
BX-PHD2.0-2-15PWZ	2*15	28.0	32.0
BX-PHD2.0-2-16PWZ	2*16	30.0	34.0
BX-PHD2.0-2-17PWZ	2*17	32.0	36.0
BX-PHD2.0-2-18PWZ	2*18	34.0	38.0
BX-PHD2.0-2-19PWZ	2*19	36.0	40.0
BX-PHD2.0-2-20PWZ	2*20	38.0	42.0

序号	品名	材质
1	PHD2.0弯针WTB胶芯	PA66加玻纤 UL94 V-0 米色
2	PHD2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-PHD2.0-2-NPWZ	版本 REV.	A
			X. ±0.5 ±1°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	PHD2.0 双排弯针WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X ±0.2	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX ±0.1	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)	