






技术指标(Technical Index):

- 1.工作温度(Temperature range):
-40°C~+105°C.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).
- 3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
- 5.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):
800V AC/minute.
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

Part No	CKT	A	B
ZX-PHD2.0-2-2PZZ	2*2	2.0	6.0
ZX-PHD2.0-2-3PZZ	2*3	4.0	8.0
ZX-PHD2.0-2-4PZZ	2*4	6.0	10.0
ZX-PHD2.0-2-5PZZ	2*5	8.0	12.0
ZX-PHD2.0-2-6PZZ	2*6	10.0	14.0
ZX-PHD2.0-2-7PZZ	2*7	12.0	16.0
ZX-PHD2.0-2-8PZZ	2*8	14.0	18.0
ZX-PHD2.0-2-9PZZ	2*9	16.0	20.0
ZX-PHD2.0-2-10PZZ	2*10	18.0	22.0
ZX-PHD2.0-2-11PZZ	2*11	20.0	24.0
ZX-PHD2.0-2-12PZZ	2*12	22.0	26.0
ZX-PHD2.0-2-13PZZ	2*13	24.0	28.0
ZX-PHD2.0-2-14PZZ	2*14	26.0	30.0
ZX-PHD2.0-2-15PZZ	2*15	28.0	32.0
ZX-PHD2.0-2-16PZZ	2*16	30.0	34.0
ZX-PHD2.0-2-17PZZ	2*17	32.0	36.0
ZX-PHD2.0-2-18PZZ	2*18	34.0	38.0
ZX-PHD2.0-2-19PZZ	2*19	36.0	40.0
ZX-PHD2.0-2-20PZZ	2*20	38.0	42.0

序号	品名	材质
1	PHD2.0直针WTB胶芯	PA66加玻纤 UL94 V-0 米色
2	PHD2.0直针WTB端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	ROSE	料号 PART NO.	ZX-PHD2.0-2-NPZZ	版本 REV.	A
			X. ±0.5 ±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	PHD2.0 双排直插WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X ±0.2	核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX ±0.1	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	