





SEC: C-C



SEC: A-A



SEC: B-B

规格参数

- 1、额定电流: 1A AC, DC
- 2、额定电压: 50V AC, DC
- 3、工作温度: -25℃~+85℃
- 4、接触电阻: 20mΩ Max
- 5、绝缘电阻: 100MΩ Min
- 6、耐电压: 500V AC/minute
- 7、材质: 磷青铜 镀锡
- 8、适配线材规格: AWG26#~32#

更改记录

标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	GH1.25端子 GH1.25-T
			X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-GH1.25A12509-T-FDK
			X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
			X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
			Angle ±3.0°	页次	1/1				