




产品规格

- 1、额定电压：3A AC，DC
- 2、额定电流：250V AC，DC
- 3、工作温度：-25℃~+85℃
- 4、接触电阻：20mΩ Max
- 5、绝缘电阻：1000MΩ Min
- 6、耐电压：1000V AC/minute
- 7、材质：磷青铜，镀锡
- 8、适配线材规格：AWG#22~28#