







产品规格

- 1、额定电流：3A AC, DC
- 2、额定电压：250V AC, DC
- 3、工作温度：-25℃~+85℃
- 4、接触电阻：20mΩ Max
- 5、绝缘电阻：1000 MΩ Min
- 6、耐电压：1000V AC/minute
- 7、材质： 塑胶 PA66, 阻燃等级 UL94V-0

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02Y	2.50	7.30	6.00
-03Y	5.00	9.80	8.50
-04Y	7.50	12.30	11.00
-05Y	10.00	14.80	13.50
-06Y	12.50	17.30	16.00
-07Y	15.00	19.80	18.50
-08Y	17.50	22.30	21.00
-09Y	20.00	24.80	23.50
-10Y	22.50	27.30	26.00
-11Y	25.00	29.80	28.50
-12Y	27.50	32.30	31.00
-13Y	30.00	34.80	33.50
-14Y	32.50	37.30	36.00
-15Y	35.00	39.80	38.50
-16Y	37.50	42.30	41.00
-17Y	40.00	44.80	43.50
-18Y	42.50	47.30	46.00
-19Y	45.00	49.80	48.50
-20Y	47.50	52.30	51.00

更改记录

标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	图号
			X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	XH(TJC3)孔座 XH-NY
			X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25		
			X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
			Angle ±3.0°	页次	1/1				