


## TYPE 2



- 1、额定电流：1A AC, DC
- 2、额定电压：100V AC, DC
- 3、工作温度：-25℃~+85℃
- 4、接触电阻：20mΩ Max
- 5、绝缘电阻：500MΩ Min
- 6、耐电压：500V AC/minute
- 7、材质：胶壳:PA66, 阻燃等级：UL94V-0

| PIN  | 尺寸 (mm) |       |       |
|------|---------|-------|-------|
|      | A       | B     | C     |
| -02Y | 1.50    | 4.50  | 3.30  |
| -03Y | 3.00    | 6.00  | 4.80  |
| -04Y | 4.50    | 7.50  | 6.30  |
| -05Y | 6.00    | 9.00  | 7.80  |
| -06Y | 7.50    | 10.50 | 9.30  |
| -07Y | 9.00    | 12.00 | 10.80 |
| -08Y | 10.50   | 13.50 | 12.30 |
| -09Y | 12.00   | 15.00 | 13.80 |
| -10Y | 13.50   | 16.50 | 15.30 |
| -11Y | 15.00   | 18.00 | 16.80 |
| -12Y | 16.50   | 19.50 | 18.30 |
| -13Y | 18.00   | 21.00 | 19.80 |
| -14Y | 19.50   | 22.50 | 21.30 |
| -15Y | 21.00   | 24.00 | 22.80 |
| -16Y | 22.50   | 25.50 | 24.30 |
| -17Y | 24.00   | 27.00 | 25.80 |
| -18Y | 25.50   | 28.50 | 27.30 |
| -19Y | 27.00   | 30.00 | 28.80 |
| -20Y | 28.50   | 31.50 | 30.30 |

|      |    |      |       |             |    |                                                                                     |     |              |              |                     |
|------|----|------|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|
| 更改记录 | 标记 | 变更内容 | 签名/日期 | 未注公差        | 单位 | mm                                                                                  | 标准化 | 签名/日期        | 品名           | ZH1.5孔座 ZH1.5-NY    |
|      |    |      |       | X.X ±0.30   | 版本 | A                                                                                   | 编制  | 周少华 21.09.25 | 图号           | ZJLQ-ZH1.5A15002-NY |
|      |    |      |       | X.XX ±0.20  | 比例 | 1:1                                                                                 | 审核  | 赵先礼 21.09.25 | 浙江领强电子科技有限公司 |                     |
|      |    |      |       | X.XXX ±0.10 | 投影 |  | 批准  | 田泽民 21.09.25 |              |                     |
|      |    |      |       | Angle ±3.0° | 页次 | 1/1                                                                                 |     |              |              |                     |

浙江领强电子科技有限公司