

A

B

C





A

B

C

- 规格参数
- 1、额定电流：1A AC，DC
 - 2、额定电压：125V AC，DC
 - 3、工作温度：-25℃~+85℃
 - 4、接触电阻：20mΩ Max
 - 5、绝缘电阻：100MΩ Min
 - 6、耐电压：500V AC/minute
 - 7、材质：塑胶 PBT,阻燃等级 UL94V-0

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02Y	1.25	2.72	5.72
-03Y	2.50	3.97	6.97
-04Y	3.75	5.22	8.22
-05Y	5.00	6.47	9.47
-06Y	6.25	7.72	10.72
-07Y	7.50	8.97	11.97
-08Y	8.75	10.22	13.22
-09Y	10.00	11.47	14.47
-10Y	11.25	12.72	15.72
-11Y	12.50	13.97	16.97
-12Y	13.75	15.22	18.22
-13Y	15.00	16.47	19.47
-14Y	16.25	17.72	20.72
-15Y	17.50	18.97	21.97
-16Y	18.75	20.22	23.22
-17Y	20.00	21.47	24.47
-18Y	21.25	22.72	25.72
-19Y	22.50	23.97	26.97
-20Y	23.75	25.22	28.22
-21Y	25.00	26.47	29.47
-22Y	26.25	27.72	30.72
-23Y	27.50	28.97	31.97
-24Y	28.75	30.22	33.22
-25Y	30.00	31.47	34.47
-26Y	31.25	32.72	35.72
-27Y	32.50	33.97	36.97
-28Y	33.75	35.22	38.22
-29Y	35.00	36.47	39.47
-30Y	36.25	37.72	40.72



更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	1.25超薄孔座-NY
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 2022.08.23	料号	ZJLQ-MX1.25A12501-NY
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 2022.08.23	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 2022.08.23		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				