




序号	品名	材质
1	0.6-卧式WTB胶芯	LCP UL94 V-0 黑色
2	0.6-卧式WTB端子	铜合金 / 表面镀锡
3	0.6-卧式WTB焊片	铜合金 / 表面镀锡

Part No	CKT	A	B	C
HMT-0.6-2P-WB	2	0.60	1.40	3.10
HMT-0.6-3P-WB	3	1.20	2.00	3.70
HMT-0.6-4P-WB	4	1.80	2.60	4.30
HMT-0.6-5P-WB	5	2.40	3.20	4.90
HMT-0.6-6P-WB	6	3.00	3.80	5.50
HMT-0.6-7P-WB	7	3.60	4.40	6.10
HMT-0.6-8P-WB	8	4.20	5.00	6.70
HMT-0.6-9P-WB	9	4.80	5.60	7.30
HMT-0.6-10P-WB	10	5.40	6.20	7.90
HMT-0.6-11P-WB	11	6.00	6.80	8.50
HMT-0.6-12P-WB	12	6.60	7.40	9.10
HMT-0.6-13P-WB	13	7.20	8.00	9.70
HMT-0.6-14P-WB	14	7.80	8.60	10.30
HMT-0.6-15P-WB	15	8.40	9.20	10.90
HMT-0.6-16P-WB	16	9.00	9.80	11.50
HMT-0.6-17P-WB	17	9.60	10.40	12.10
HMT-0.6-18P-WB	18	10.20	11.00	12.70
HMT-0.6-19P-WB	19	10.80	11.60	13.30
HMT-0.6-20P-WB	20	11.40	12.20	13.90
HMT-0.6-21P-WB	21	12.00	12.80	14.50
HMT-0.6-22P-WB	22	12.60	13.40	15.10

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 额定电压: 30V, AC/DC。
 4. 耐电压: 200V, AC/minute。
 5. 接触电阻: $\leq 0.02\ \Omega$ 。
 6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\ \Omega$ 。
 7. 额定电流: 0.5A AC/DC。

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTconn 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.±0.50	±1°	PART NO.	TITLE:
.X±0.20		HMT-0.6-NP-WB	0.60 Pitch 卧式WTB
.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen	SIZE
		APPD: Sophia	UNITS
			A4
			MM
			SCALE
			N:A
			SHEET
			1/1