









RoHS
Compliant



A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

备注:

1.材质:

1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2端子: 磷铜, $T=0.12\text{mm}$; 镍底, 镀金 1μ "

1.3外壳: 不锈钢, $T=0.30\text{mm}$; 表面镀镍 100μ "
或亮锡 100μ "

2.主要特性:

2.1额定电值: 5.0V/3.0A

2.2接触阻抗: $30\text{m}\Omega$ MAX

2.3绝缘阻抗: $100\text{M}\Omega$ MIN 250V DC

2.4耐压测试: 250V AC

2.5沾锡性: 温度 $250\pm 5^\circ\text{C}$, 时间 $5\pm 0.5\text{s}$

2.6整体插入力: 3.57kgf MAX

整体拔出力: 1.02kgf MIN

2.7使用寿命: 10000次

2.8工作温度: $-30^\circ\text{C}\sim +80^\circ\text{C}$

X.	± 0.50	X.*	$\pm 2^\circ$	UNITS	 深圳市韩下电子有限公司
.X	± 0.30	.X*	$\pm 1^\circ$	mm	
.XX	± 0.10	.XX*	$\pm 0.5^\circ$	MAT'L	TITLE:
.XXX	± 0.05				HX TYPE-C 16P RCP-PM-L6.5
				FINISH	APPD: 罗小春 2020.8.25
				Q'TY	CHKD: 张伟 2020.8.25
					DR: 黄彬 2020.8.25
					DWG NO.:
					SCALE SHEET REV.
					1/1 1/1 A1



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

TYPE-C

规格型号 Part No:

HX TYPE-C 16P RCP-PM-L6.5

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	