









REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		



DIM	1	2	3	4
DIM A	8.8	9.3	10.0	10.5
DIM B	0.8	1.0		



A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME




RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

NOTES:

SPECIFICATION:

1. RATED VOLTAGE 5.0V/5.0A
2. VOLTAGE: 100VAC
3. TEMPERATURE RANGE: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
6. INSERTION FORCE: 50N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

5	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS	
4	SPRING	STAINLESS STEEL	---	1PCS	
3	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS	
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au1u"/NI Plated	1SET	
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS	
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY	
X.	±0.50	X.° ± 2°	 深圳市韩下电子有限公司	HX TYPE-C 24P RCP-PM-L10.5	
.X	±0.30	.X.° ± 1°			
.XX	±0.10	.XX° ± 0.5°			
.XXX	± 0.05				
FINISH Q'TY			APPD: 罗小春 2020.8.25	DWG NO:	
			CHKD: 张伟 2020.8.25		
			DR: 黄彬 2020.8.25		
			SCALE	SHEET	REV.
			1/1		
			1/1		



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

TYPE-C

规格型号 Part No:

HX TYPE-C 24P RCP-PM-L10.5

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	