








Function choice:
功能选择:

NO.	specification 产品规格	function 功能
01	MTS202C3/D1	DPDT: ON - ON
02	MTS212C3/D1	DPDT: ON - (ON)
03	MTS203C3/D1	DPDT: ON- OFF -ON
04	MTS213C3/D1	DPDT: (ON)-OFF- ON
05	MTS223C3/D1	DPDT: (ON)-OFF-(ON)

Specification (技术要求):

- Rated Load (额定负载): 2A 250VAC; 5A 125VAC
- Temperature Range (操作温度): -25°C--+85°C
- Contact Resistance (接触电阻): $\leq 0.02 \Omega$
- Insulation Resistance (绝缘电阻): $\geq 1000M \Omega$
- Withstand Voltage (耐压): AC1500V/min
- Operating Force (操作力): 2--15N
- Life (寿命): 10000 times
- material (材料): 胶木 and Cu/Ep Ag (黄铜镀银)



01	--	第一次出图			2024.11.14	
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述 (DESCRIPTION)		绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)		Toggle Switch Specifications (钮子开关规格书)		功能 (Function)	See above (见上述)	
型号 (MODEL NO.)		MTS Series CAX-MTS2**C3D1-BKJL		绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	
物料编号 (Material No.)		比例 (SCALE) NTS (见标注)		日期 (DATE)	2024.11.14	
公差除特别要求外, 均按此规定执行: X. = ±0.20, .X = ±0.15, .XX = ±0.1, ≤ ±1°, 单位: mm (Tolerance unless otherwise specified: X. = ±0.20, .X = ±0.15, .XX = ±0.10, ≤ ±1°, unit: mm)					 	

浙江创都电子科技有限公司