





RoHS



技术要求

1. 额定电流: 3A
2. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
4. 耐 压: AC 1000V
5. 波峰焊接温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 5$ 3-5秒

PIN	A	B	PIN	A	B
1*1	2.54	0	1*21	53.34	50.80
1*2	5.08	2.54	1*22	55.88	53.34
1*3	7.62	5.08	1*23	58.42	55.88
1*4	10.16	7.62	1*24	60.96	58.42
1*5	12.70	10.16	1*25	63.50	60.96
1*6	15.24	12.70	1*26	66.04	63.50
1*7	17.78	15.24	1*27	68.58	66.04
1*8	20.32	17.78	1*28	71.12	68.58
1*9	22.86	20.32	1*29	73.66	71.12
1*10	25.40	22.86	1*30	76.20	73.66
1*11	27.94	25.40	1*31	78.74	76.20
1*12	30.48	27.94	1*32	81.28	78.74
1*13	33.02	30.48	1*33	83.82	81.28
1*14	35.56	33.02	1*34	86.36	83.82
1*15	38.10	35.56	1*35	88.90	86.36
1*16	40.64	38.10	1*36	91.44	88.90
1*17	43.18	40.64	1*37	93.98	91.44
1*18	45.72	43.18	1*38	96.52	93.98
1*19	48.26	45.72	1*39	99.06	96.52
1*20	50.80	48.26	1*40	101.6	99.06

发放部门

行政部

业务部

采购部

工程部

品保部

生产部

材质

1. 塑 胶：PA6T 黑色

2. 端 子：铜针 镀金

深圳市富港科技有限公司

视图

2.54排 针

标 记 处 数	更改文件号	签 字	日 期
---------	-------	-----	-----

设计	Z Q Y	日期	22.12.30	标准化		日期	
----	-------	----	----------	-----	--	----	--

校 对	L P J	日 期	22. 12. 30	审 定		日 期	
-----	-------	-----	------------	-----	--	-----	--

工 艺		日 期					
-----	--	-----	--	--	--	--	--

审 核	0	F	日 期	22. 12. 30				
-----	---	---	-----	------------	--	--	--	--

图样标记	重量	比例
------	----	----

重量比例

PZ2. 54-1*nP
(3+2. 5+6) L=11. 5mm

共 页	第 页
-----	-----