





回路图



安装孔位图

技术要求

1. 额定负荷: DC10V /1mA
2. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$ DC50V;
3. 耐压: 50V AC/1min;
4. 使用温度: $-20^{\circ}C$ — $+65^{\circ}C$;
5. 寿命: 100,000次。
6. 旋子扭力: $20gt \pm 5$

6	转 子	1	聚甲醛 (POM)	黑 色
5	外 壳	1	铁 皮 (SPCC)	镀铜锡
4	端 子	1	黄 铜 (Brass)	镀 银
3	底 座	1	尼龙 (PA66-GF30%)	黑 色
2	接 触 簧	1	磷铜 (PhosphorCopper)	t0.1mm
1	定 位 片	1	不锈钢 (Stainless Steel)/磷铜	t0.15mm
序 号	名 称	数 量	材 料	备 注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$ 

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

编码器 密封

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYCW05-11D-5P-DM

MOLD NO.

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2607031632

SHEET NO.

1 OF 1