








Rating:
10A 125V AC UL cUL
10A 250V AC VDE 3C KC
Fuse: 250V AC 6.3A 2.5W
Insert And Extract Force: 1.36kgf~6.8kgf
Terminal Strength: ≥60N
Operating Life: ≥6000 cycles
Withstand Voltage:
Between all terminals: 2500VAC (50-60Hz) 1min
Terminals to Base: 3750V AC (50-60Hz) 1min
Leakage Current: 1mA
Insulation Resistance: ≥100MΩ 500V DC
Body Material: PC 94V-2~0

序号	名称	材料	处理	数量	备注
1	DF-14-F1 基座	PBT	黑色	1	
2	DB-14-FG 保险盖	环阻PA66	黑色	1	
3	DB-14-FC 长插销	黄铜	镀镍	1	
4	DB-14-FD 短插销	黄铜	镀镍	2	
5	DB-14-FJ 保险夹	磷铜	镀锡	2	
6	DB-14-D 端子	黄铜	镀锡	3	
7	DB-14-FT1 保险管铆钉	黄铜	镀锡	2	
8	DB-14-FP 连接片	黄铜	镀锡	1	

			GENEAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核				
			X.X	±0.30	批准				
			X.XX	±0.20	APPROVAL				
			X.XXX	±0.10	比例	产品名称	DB-14 (电源插座)	版本	A
			Angle	±3.0°	SCALE	产品料号	DB-14-F1	单位	mm
序号	变更内容	日期			投影	材料		页次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection	MATERIAL		SHEET	