



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。



序号	品名	材质	MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd		
①	0.5 Pitch B型 单槽立式BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES	 TITLE: 0.5 Pitch B型单槽立式BTB 公座业务图(单高2.6)无焊片镀金 PAR BTB0.526-XPLBDB2-GB42 DWN Lucas CHKD Ethan APVD Jacob SCALE: 1:1 UNIT: MM SIZE: A4 SHEET: 1F1 REV: A		
②	0.5 Pitch B型 单槽立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金	DECIMALS: X.: ±0.50 X.X: ±0.20 X.XX: ±0.10			
			ANGLES: ±1°			

合高(H)	公座单高	母座单高
3.0	2.2	2.2
3.5	2.2	2.7
4.0	2.2	3.2
5.0	2.6	4.4

Part No	CKT	A	B	C	D
BTB0.526-8PLBDB2-GB42	2X4	1.50	2.60	4.10	3.60
BTB0.526-10PLBDB2-GB42	2X5	2.00	3.10	4.60	4.10
BTB0.526-12PLBDB2-GB42	2X6	2.50	3.60	5.10	4.60
BTB0.526-14PLBDB2-GB42	2X7	3.00	4.10	5.60	5.10
BTB0.526-16PLBDB2-GB42	2X8	3.50	4.60	6.10	5.60
BTB0.526-18PLBDB2-GB42	2X9	4.00	5.10	6.60	6.10
BTB0.526-20PLBDB2-GB42	2X10	4.50	5.60	7.10	6.60
BTB0.526-22PLBDB2-GB42	2X11	5.00	6.10	7.60	7.10
BTB0.526-24PLBDB2-GB42	2X12	5.50	6.60	8.10	7.60
BTB0.526-26PLBDB2-GB42	2X13	6.00	7.10	8.60	8.10
BTB0.526-28PLBDB2-GB42	2X14	6.50	7.60	9.10	8.60
BTB0.526-30PLBDB2-GB42	2X15	7.00	8.10	9.60	9.10
BTB0.526-32PLBDB2-GB42	2X16	7.50	8.60	10.10	9.60
BTB0.526-34PLBDB2-GB42	2X17	8.00	9.10	10.60	10.10
BTB0.526-36PLBDB2-GB42	2X18	8.50	9.60	11.10	10.60
BTB0.526-38PLBDB2-GB42	2X19	9.00	10.10	11.60	11.10
BTB0.526-40PLBDB2-GB42	2X20	9.50	10.60	12.10	11.60
BTB0.526-44PLBDB2-GB42	2X22	10.50	11.60	13.10	12.60
BTB0.526-50PLBDB2-GB42	2X25	12.00	13.10	14.60	14.10
BTB0.526-60PLBDB2-GB42	2X30	14.50	15.60	17.10	16.60
BTB0.526-70PLBDB2-GB42	2X35	17.00	18.10	19.60	19.10
BTB0.526-80PLBDB2-GB42	2X40	19.50	20.60	22.10	21.60