








技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.1 \Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500 \text{M}\Omega$ 。



MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE
序号	品名	材质		
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座胶芯	PA10T UL94 V—0,颜色:黑色		
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金		
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座焊片	铜合金/表面镀锡		
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座吸盖	LCP 130i UL94 V—0,颜色:黑色		
0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况				
公座单高		4.8	6.8	
母座单高				
8.5		9.75	11.75	
浮动式板对板支持X.Y.Z三方向±0.5的摆动				

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTB0.868-30PLBDC4-GB42	2X15	11.20	13.00	14.40	16.30	11.20
BTB0.868-40PLBDC4-GB42	2X20	15.20	17.00	18.40	20.30	15.20
BTB0.868-50PLBDC4-GB42	2X25	19.20	21.00	22.40	24.30	19.20
BTB0.868-60PLBDC4-GB42	2X30	23.20	25.00	26.40	28.30	23.20
BTB0.868-70PLBDC4-GB42	2X35	27.20	29.00	30.40	32.30	27.20
BTB0.868-80PLBDC4-GB42	2X40	31.20	33.00	34.40	36.30	31.20
BTB0.868-90PLBDC4-GB42	2X45	35.20	37.00	38.40	40.30	35.20
BTB0.868-100PLBDC4-GB42	2X50	39.20	41.00	42.40	44.30	39.20
BTB0.868-110PLBDC4-GB42	2X55	43.20	45.00	46.40	48.30	43.20
BTB0.868-120PLBDC4-GB42	2X60	47.20	49.00	50.40	52.30	47.20

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: 0.8 Pitch D型浮动式立式 BTB公座业务图(单高6.8)		
DECIMALS:		PAR BTB0.868-XPLBDC4-GB42		
X.: ± 0.50		DWN Lucas		
X.X: ± 0.20		CHKD Ethan		
X.XX: ± 0.10		APVD Jacob		
		SCALE: 1:1 UNIT: MM		
		CUSTOMER COPY		
		SIZE: A4 SHEET: 1F1 REV: A		