





ROHS Compliant




技术指标:

- 1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 2.温度范围: -40°C~85°C.
- 3.额定电压: 100V, AC.
- 4.接触电阻: ≤0.05Ω.
- 5.绝缘电阻: ≥500MΩ

序号	品名	材质	MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
①	0.8 Pitch B型立式 BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:0.8 Pitch B型立式BTB母座 业务图(单高7.7)		
②	0.8 Pitch B型立式 BTB母座端子	铜合金/表面点镀金				PAR	BTB0.877-XPLBDB2-MB42	
			DWN	Lucas				
③	0.8 Pitch B型立式 BTB母座吸盖	不锈钢	DECIMALS:	ANGLES:		CHKD	Ethan	
			X.:±0.50	±1°	APVD	Jacob		
			X.X:±0.20		SCALE1:1	UNIT:MM		
			X.XX:±0.10		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F2	REV:A

Part No	CKT	A	B	C
BTB0.877-20PLBDB2-MB42	2*10	7.20	13.80	12.20
BTB0.877-22PLBDB2-MB42	2*11	8.00	14.60	13.00
BTB0.877-24PLBDB2-MB42	2*12	8.80	15.40	13.80
BTB0.877-26PLBDB2-MB42	2*13	9.60	16.20	14.60
BTB0.877-28PLBDB2-MB42	2*14	10.40	17.00	15.40
BTB0.877-30PLBDB2-MB42	2*15	11.20	17.80	16.20
BTB0.877-32PLBDB2-MB42	2*16	12.00	18.60	17.00
BTB0.877-34PLBDB2-MB42	2*17	12.80	19.40	17.80
BTB0.877-36PLBDB2-MB42	2*18	13.60	20.20	18.60
BTB0.877-38PLBDB2-MB42	2*19	14.40	21.00	19.40
BTB0.877-40PLBDB2-MB42	2*20	15.20	21.80	20.20
BTB0.877-42PLBDB2-MB42	2*21	16.00	22.60	21.00
BTB0.877-44PLBDB2-MB42	2*22	16.80	23.40	21.80
BTB0.877-46PLBDB2-MB42	2*23	17.60	24.20	22.60
BTB0.877-48PLBDB2-MB42	2*24	18.40	25.00	23.40
BTB0.877-50PLBDB2-MB42	2*25	19.20	25.80	24.20
.....	...	...	...	...
BTB0.877-200PLBDB2-MB42	2*100	79.20	85.80	84.20



公座 (PLUG) 母座 (SOCKET)				

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.50

X.X:±0.20

X.XX:±0.10

±1°

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE:0.8 Pitch B型立式BTB母座
业务图(单高7.7)

PAR

BTB0.877-XPLBDB2-MB42

DWN

Lucas

CHKD

Ethan

APVD

Jacob

SCALE:1:1

UNIT:MM

CUSTOMER COPY

SIZE:A4

SHEET:2F2

REV:A