




技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.5 Pitch双槽立式BTB公座吸盘	LCP UL94 V-0颜色:黑色。

High photosynthesis 合高 (H)	The female seat height 母座单高 (H1)	The male seat height 公座单高 (H2)	Insertion height (H3)
3.00	2.20	0.80	1.60
3.50	2.20	1.30	1.60
4.00	3.00	1.00	1.90
4.50	3.50	1.00	1.90
5.00	4.00	1.00	1.90
5.50	4.50	1.00	1.90
6.00	4.00	2.00	1.90
6.50	4.50	2.00	1.90
7.00	3.00	4.00	1.90
7.50	3.50	4.00	1.90
8.00	4.00	4.00	1.90
8.50	4.50	4.00	1.90

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co., LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:
0.5 Pitch双槽立式BTB公(单高4.0)

PAR BTB0.540-XPLBSB1-GB42

DECIMALS:

ANGLES:

X.: ± 0.50 $\pm 1^{\circ}$ X.X: ± 0.20 X.XX: ± 0.10

CUSTOMER COPY

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE: 1:1 UNIT: MM

SIZE: A4 SHEET: 1F2 REV: A

适用线路板

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 0.5 Pitch双槽立式BTB公(单高4.0)		
			PAR	BTB0.540-XPLBSB1-GB42	
DWN	Lucas				
CHKD	Ethan				
APVD	Jacob				
SCALE1:1	UNIT:MM				
X.XX:±0.10		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:2F2	REV:A