





- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. Operating Temperature 温度范围: -25℃~+85℃.
 3. Voltage rating额定电压: 60V, AC.
 4. Contact Resistance 接触电阻: 60mΩ.
 5. Insulation Resistance 绝缘电阻: 800MΩ
 6. Current rating 电流: 0.5A Max

NO. of contacts	Dimensions					NO. of contacts	Dimensions				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
8	4.70	1.50	2.50	3.40		58	17.20	14.00	15.00	15.90	
10	5.20	2.00	3.00	3.90		60	17.70	14.50	15.50	16.40	
12	5.70	2.50	3.50	4.40		62	18.20	15.00	16.00	16.90	
14	6.20	3.00	4.00	4.90		64	18.70	15.50	16.50	17.40	
16	6.70	3.50	4.50	5.40		66	19.20	16.00	17.00	17.90	
18	7.20	4.00	5.00	5.90		68	19.70	16.50	17.50	18.40	
20	7.70	4.50	5.50	6.40		70	20.20	17.00	18.00	18.90	
22	8.20	5.00	6.00	6.90		72	20.70	17.50	18.50	19.40	
24	8.70	5.50	6.50	7.40		74	21.20	18.00	19.00	19.90	
26	9.20	6.00	7.00	7.90		76	21.70	18.50	19.50	20.40	
28	9.70	6.50	7.50	8.40		78	22.20	19.00	20.00	20.90	
30	10.20	7.00	8.00	8.90		80	22.70	19.50	20.50	21.40	
32	10.70	7.50	8.50	9.40		82	23.20	20.00	21.00	21.90	
34	11.20	8.00	9.00	9.90		84	23.70	20.50	21.50	22.40	
36	11.70	8.50	9.50	10.40		86	24.20	21.00	22.00	22.90	
38	12.20	9.00	10.00	10.90		88	24.70	21.50	22.50	23.40	
40	12.70	9.50	10.50	11.40		90	25.20	22.00	23.00	23.90	
42	13.20	10.00	11.00	11.90		92	25.70	22.50	23.50	24.40	
44	13.70	10.50	11.50	12.40		94	26.20	23.00	24.00	24.90	
46	14.20	11.00	12.00	12.90		96	26.70	23.50	24.50	25.40	
48	14.70	11.50	12.50	13.40		98	27.20	24.00	25.00	25.90	
50	15.20	12.00	13.00	13.90		100	27.70	24.50	25.50	26.40	
52	15.70	12.50	13.50	14.40							
54	16.20	13.00	14.00	14.90							
56	16.70	13.50	14.50	15.40							

Ass'y High(H)	Plastic High			
	Female (H1)	Male (H2)	(F)	(G)
3.00		0.80		1.60
3.50	2.20	1.30		
4.00	3.00		4.00	
4.50	3.50	1.00		
5.00	3.00/4.00	2.00/1.00		1.90
5.50	4.50	1.00		
6.00	4.00			
6.50	4.50	2.00		
7.00	3.00		4.40	
7.50	3.50			
8.00	4.00			
8.50	4.50			



Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - H* - ** - R - P - 06

Pitch: 05=0.5mm, 06=0.6mm
1= 单槽, 2= 双槽
No. of Pins: 08~10P
Nature: M=Male
Plating: 06= 8PIn, 10=10PIn
Plastic Height(H2): H0.6=0.6mm, H1.0=1.0mm, H1.3=1.3mm, H2.0=2.0mm, H4.0=4.0mm
Contact Plating: G11u" Gold
R-Reel Post: ±0.1mm

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

			GENERAL TOLERANCE	制图	06
			DIM TOL	审核	
			X.X ±0.30	批准	
			X.XX ±0.20	APPROVAL	
			X.XXX ±0.10	比例	
			Angle ±3.0°	SCALE	
序号	变更内容	日期	投影	投影	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection	Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	BTB 0.5 双槽 公座 立贴	版本	A
TITLE	带柱 编带+盖	REV.	
产品料号	HC-PBB05-2-N-M-HX-G1-R-P-06	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	