



ZLIQ-1.25-NP***-**
公司代号
物料系列
PIN引脚数量
贴装方式: L-立贴 W-贴
电镀工艺:
雾锡: MSn
壳铜: BSn
金: AU
胶芯颜色:
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
橙色-OR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

1. 技术参数:
1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
1.2 额定电压: 125V
1.3 耐电压: 500V AC/minute
1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
2. 工作温度: -40℃~+105℃

Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2PIN	1.25	3.10	7.55	/
3PIN	2.50	4.35	8.80	/
4PIN	3.75	5.60	10.05	2.50
5PIN	5.00	6.85	11.30	3.75
6PIN	6.25	8.10	12.55	5.00
7PIN	7.50	9.35	13.80	6.25
8PIN	8.75	10.60	15.05	7.50
9PIN	10.00	11.85	16.30	8.75
10PIN	11.25	13.10	17.55	10.00
11PIN	12.50	14.35	18.80	11.25
12PIN	13.75	15.60	20.05	12.50
13PIN	15.00	16.85	21.30	13.75
14PIN	16.25	18.10	22.55	15.00
15PIN	17.50	19.35	23.80	16.25
16PIN	18.75	20.60	25.05	17.50
17PIN	20.00	21.85	26.30	18.75
18PIN	21.25	23.10	27.55	20.00
19PIN	22.50	24.35	28.80	21.25
20PIN	23.75	25.60	30.05	22.50

NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	备注
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜 H62	镀锡
③	PIN针	2~16 PCS	黄铜 H62	镀锡
电镀标准: 镀层: 0.5~1.5um 铜层: 2.5~3.5um				
电镀标准: 镀层: 0.5~1.5um 金层: 1.0u Min				

更改记录

标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	1.25贴片NP
		X.X ±0.30	版本	A		编制	周少华 19.06.06	料号	ZLIQ-1.25-NP***-**
		X.XX ±0.20	比例	1:1		审核	赵先礼 19.06.06	浙江领强电子科技有限公司	
		X.XXX ±0.10	投影	1/1		批准	田泽民 19.06.06		

1

2

3

4

5