










ABIDE BY ROHS



适用扁平电缆(Proper cable)

P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D	P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
4	7.70	6.50	2.70	1.50	32	21.70	20.50	16.70	15.50
5	8.20	7.00	3.20	2.00	33	22.20	21.00	17.20	16.00
6	8.70	7.50	3.70	2.50	34	22.70	21.50	17.70	16.50
7	9.20	8.00	4.20	3.00	35	23.20	22.00	18.20	17.00
8	9.70	8.50	4.70	3.50	36	23.70	22.50	18.70	17.50
9	10.20	9.00	5.20	4.00	37	24.20	23.00	19.20	18.00
10	10.70	9.50	5.70	4.50	38	24.70	23.50	19.70	18.50
11	11.20	10.00	6.20	5.00	39	25.20	24.00	20.20	19.00
12	11.70	10.50	6.70	5.50	40	25.70	24.50	20.70	19.50
13	12.20	11.00	7.20	6.00	41	26.20	25.00	21.20	20.00
14	12.70	11.50	7.70	6.50	42	26.70	25.50	21.70	20.50
15	13.20	12.00	8.20	7.00	43	27.20	26.00	22.20	21.00
16	13.70	12.50	8.70	7.50	44	27.70	26.50	22.70	21.50
17	14.20	13.00	9.20	8.00	45	28.20	27.00	23.20	22.00
18	14.70	13.50	9.70	8.50	46	28.70	27.50	23.70	22.50
19	15.20	14.00	10.20	9.00	47	29.20	28.00	24.20	23.00
20	15.70	14.50	10.70	9.50	48	29.70	28.50	24.70	23.50
21	16.20	15.00	11.20	10.00	49	30.20	29.00	25.20	24.00
22	16.70	15.50	11.70	10.50	50	30.70	29.50	25.70	24.50
23	17.20	16.00	12.20	11.00	51	31.20	30.00	26.20	25.00
24	17.70	16.50	12.70	11.50	52	31.70	30.50	26.70	25.50
25	18.20	17.00	13.20	12.00	53	32.20	31.00	27.20	26.00
26	18.70	17.50	13.70	12.50	54	32.70	31.50	27.70	26.50
27	19.20	18.00	14.20	13.00	55	33.20	32.00	28.20	27.00
28	19.70	18.50	14.70	13.50	56	33.70	32.50	28.70	27.50
29	20.20	19.00	15.20	14.00	57	34.20	33.00	29.20	28.00
30	20.70	19.50	15.70	14.50	58	34.70	33.50	29.70	28.50
31	21.20	20.00	16.20	15.00	59	35.20	34.00	30.20	29.00
32	21.70	20.50	16.70	15.50	60	35.70	34.50	30.70	29.50

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-60。

4	插针	n	C5191 t=0.20, 镀锡80u"min.
3	焊片	2	C2680 t=0.20 镀锡80u"min. (镍底15u"min.)
2	基座	1	LCP+35%GF 白色
1	锁条	1	PPS 黑色
项目	零件名称	数量	描述

技术要求：

1. 材料见右表。

2. 电气性能

2.1. 额定电流 1.0A

2.2. 额定电压 125V

2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX

2.4. 绝缘阻抗 100 MΩ MIN

2.5 耐电压 500V AC

3. 机械性能

3.1. 耐久性 30 次

3.2. 工作温度 -25~+75℃

3.3. 插入力(N*1.5)N MAX,

拔出力(N*0.5)N MIN.

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.							
绘图 DRAWN		一般尺寸 X ±0.25	角度尺寸 X° ±4°								
设计 DESIGN		.X ±0.20	.X° ±2°	产品名称 TITLE	FPC连接器						
审核 CHECKED		.XX ±0.15	.XX°								
图号 DRAWING NO				产品型号 MODEL	0.5间距立式抽屉						
重量 WT.											
校准化 STANDARD				产品编码 PART NO	ESC01-05X-49-C-XX-L-Q-A						
批准 APPROVALS											
产地 PRODUCTION				视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1		

ECN NO.	A	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
5	4	3	2	1		