






ABIDE BY ROHS



PCB LAYOUT

孔位	A-mm	B-mm
XH-2A	7.5	2.5
XH-3A	10.0	5.0
XH-4A	12.5	7.5
XH-5A	15.0	10.0
XH-6A	17.5	12.5
XH-7A	20.0	15.0
XH-8A	22.5	17.5
XH-9A	25.0	20.0
XH-10A	27.5	22.5
XH-11A	30.0	25.0
XH-12A	32.5	27.5
XH-13A	35.0	30.0
XH-14A	37.5	32.5
XH-15A	40.0	35.0
XH-16A	42.5	37.5

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 30#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):3A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltage):1000VAC/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0(2)

2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	--------------	---------	--------	--------

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE				浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.°±3°	X.X°±5°			产品名称 TITLE	WAFERA针座		
设计 DESIGN		>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	产品型号 MODEL	XH-NA		
审核 CHECKED		±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	产品编码 PART NO	ESWF-XH0XX-L-XX-C-B		
校准化 STANDARD		重量 WT.				视角 PROJ	比例 SCALE	:	页码 SHEET
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION							1 OF 1