







ABIDE BY ROHS




P.C.B LAYOUT TOP VIEW





2A (外观)



3A (外观)




4A~20A (外观随孔位递进自然变化)



技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~28#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6~1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
125V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
500V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
接触脚: 黄铜brass

				MX1.25 卧贴	A	B	C
MX1.25 卧贴	A	B	C	MX1.25WT-11A	12.50	15.67	18.80
MX1.25WT-2A	1.25	4.42	7.55	MX1.25WT-12A	13.75	16.92	20.05
MX1.25WT-3A	2.50	5.67	8.80	MX1.25WT-13A	15.00	18.17	21.30
MX1.25WT-4A	3.75	6.92	10.05	MX1.25WT-14A	16.25	19.42	22.55
MX1.25WT-5A	5.00	8.17	11.30	MX1.25WT-15A	17.50	20.67	23.80
MX1.25WT-6A	6.25	9.42	12.55	MX1.25WT-16A	18.75	21.92	25.05
MX1.25WT-7A	7.50	10.67	13.80	MX1.25WT-17A	20.00	23.17	26.30
MX1.25WT-8A	8.75	11.92	15.05	MX1.25WT-18A	21.25	24.42	27.55
MX1.25WT-9A	10.00	13.17	16.30	MX1.25WT-19A	22.50	25.67	28.80
MX1.25WT-10A	11.25	14.42	17.55	MX1.25WT-20A	23.75	26.92	30.05

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘 图 DRAWN		>0~3: ±0.15			
设 计 DESIGN		>3~10: ±0.2		产品名称 TITLE	WAFER针座
		>10~30: ±0.25			
审 核 CHECKED		>30: ±0.3		产品型号 MODEL	MX1.25卧贴-NA
		图号 DRAWING NO	_____		
校 准 化 STANDARD		重 量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-125MX-W-XX-A-A
批 准 APPROVALS		产 地 PRODUCTION		视 角 PROJ	
				比 例 SCALE	:
				页 码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
REV	DATE.	DESCRIPTION.			