





ABIDE BY ROHS



PCB LAYOUT

孔位	A-mm	B-mm
5.08-2AW	10.16	5.08
5.08-3AW	15.24	10.16
5.08-4AW	20.32	15.24
5.08-5AW	25.40	20.32
5.08-6AW	30.48	25.40
5.08-7AW	35.56	30.48
5.08-8AW	40.64	35.56
5.08-9AW	45.72	40.64
5.08-10AW	50.80	45.72
5.08-11AW	55.88	50.80
5.08-12AW	60.96	55.88
5.08-13AW	66.04	60.96
5.08-14AW	71.12	66.04
5.08-15AW	76.20	71.12
5.08-16AW	81.28	76.20

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 22#~18#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):5A

接触电阻 (Contact Resistance)≤0.02 Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):1500VAC/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-2

2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-(2)	1	White 透明
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.°±3° X.X°±5°	产品名称 TITLE	WAFERA针座		
设计 DESIGN		>0-3 >3-18 >18-50 >50-120	产品型号 MODEL	5.08-NAW		
审核 CHECKED		±0.12 ±0.15 ±0.3 ±0.5	产品编码 PART NO	ESWF-CHOXX-W-XX-C-B		
校准化 STANDARD		重量 WT.	视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET	1 OF 1
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION				