






ABIDE BY ROHS



2P 到5P 尺寸只有中间



PCB LAYOUT

孔位	A-mm	B-mm	C-mm
XHB-2A	7.5	2.5	1.6
XHB-3A	10.0	5.0	2.5
XHB-4A	12.5	7.5	4.4
XHB-5A	15.0	10.0	6.9
XHB-6A	17.5	12.5	9.4
XHB-7A	20.0	15.0	11.1
XHB-8A	22.5	17.5	13.6
XHB-9A	25.0	20.0	16.1
XHB-10A	27.5	22.5	18.6
XHB-11A	30.0	25.0	21.1
XHB-12A	32.5	27.5	23.6
XHB-13A	35.0	30.0	26.1
XHB-14A	37.5	32.5	28.6
XHB-15A	40.0	35.0	31.1
XHB-16A	42.5	37.5	33.6

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 30#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):3A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.01 Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):1000VAC/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0(2)

2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	---	-----	-------	-----	--------------	---------	--------	--------

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	产品名称 TITLE	产品型号 MODEL	产品编码 PART NO	视图角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET	1 OF 1
绘图 DRAWN		X.X°±3° X.X°±5°	ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.						
设计 DESIGN		>0-3 ±0.12 >3-18 ±0.15 >18-50 ±0.3 >50-120 ±0.5	WAFFERA针座						
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO							
校准化 STANDARD		重量 WT.							
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION							