




规格参数

- 1、额定电流: 1A AC, DC
- 2、额定电压: 125V AC, DC
- 3、工作温度: -25℃~+85℃
- 4、接触电阻: 20mΩ Max
- 5、绝缘电阻: 100MΩ Min
- 6、耐电压: 500V AC/minute
- 7、材质: 塑胶 PA46 阻燃等级 UL94V-0
- 插针: 黄铜 镀锡

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02A	1.25	4.25	3.15
-03A	2.50	5.50	4.40
-04A	3.75	6.75	5.65
-05A	5.00	8.00	6.90
-06A	6.25	9.25	8.15
-07A	7.50	10.50	9.40
-08A	8.75	11.75	10.65
-09A	10.00	13.00	11.90
-10A	11.25	14.25	13.15
-11A	12.50	15.50	14.40
-12A	13.75	16.75	15.65
-13A	15.00	18.00	16.90
-14A	16.25	19.25	18.15
-15A	17.50	20.50	19.40
-16A	18.75	21.75	20.65
-17A	20.00	23.00	21.90
-18A	21.25	24.25	23.15
-19A	22.50	25.50	24.40
-20A	23.75	26.75	25.65

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	1.25-NAW (开口) 弯针米色
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-1.25-NAW-A12502
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				