







RoHS

目錄
MAPX设变内容
MODIFICATION日期
DATEPCB LAYOUT
TOLERANCE: ± 0.10 

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:


1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: pbt /lcp
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC/c2680

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 30u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.
3. Temperature Range: -55° C to +85° C



Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.35	X'.	$\pm 5^\circ$
.X	± 0.30	.X"	$\pm 2^\circ$
.XX	± 0.25	.XX"	$\pm 1^\circ$
.XXX	± 0.10	.XXX"	$\pm 0.5^\circ$

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	901-201A1029D10101
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	AF/90度单层垫高(H:9.2)铁壳PBT黑胶
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0