

RoHS





目錄
MAPX

設 变 內 容
MODIFICATION

日期
DATE

調整端子彈高4.98距高距離3.0公头

2024.12.21



电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料: Matorial:

1. 塑胶: Housing: LCP /pbt
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC/c2680

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

XX ±0.35 X' ±5' .X ±0.30 .X' ±2' .XX ±0.25 .XX' ±1' .XXY ±0.10 .XXY' ±0.5'

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	916-361A2114Y10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G Z F	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0短体180度鱼叉脚无边铁壳LCP橙胶
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
版本 VER	A0				

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-182-588