

Operation: DIP/卧式 阻燃 DC 电源连接器 (Type-A)



ITEM NO.: DC-038-T145 (Series)

(L14.5×W10.0×H11.5 DC-CONNECTORS)

表面插装 DIP

側向操作 LATERAL

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

Technical parameter

PROJECT		LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating		1A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance		50mΩ max.	
	Insulation Resistance		100MΩ min.500V DC Skey/PD: 100MΩ min.300V DC	
Durable Performance	Withstand Voltage		500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
	There No Load		6,000 Cycles	5,000 Cycles
	Rated Load		5,000 Cycles	4,000 Cycles
	Storage temp.		-35℃~+75℃(Operating Temp:)	
	Operating Force		IF:35N MAX. (EF:10.0N MIN.)	
	Heat Rrsistance		IR Reflow:235℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	

DC-038 - TXX


产品型号

材质/内芯
T10=全铜内芯1.0mm
T15=全铜内芯1.45mm


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	基座	PA66 热塑性塑胶[黑色]
② B	动态端子	不锈钢 SUS-304 [t=0.25 镀银]
③ C	静态端子	磷铜 C2680/SPCC[镀锡50u" min]
④ D	内芯针	H62 黄铜 Φ1.6[镀锡50u" min]
⑤ E	连接片	磷铜 C2680/SPCC[镀锡50u" min]



CIRCUIT DIAGRAM



Unit:mm



邀您使用(微信)小程序
碩方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...



P.C.B LAYOUT

