








RoHS
REACH

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		



PCB线路板安装图(±0.2)

电路图



- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85℃;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: 260g±50g;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	表面镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	覆银铜	表面镀银	1	
2	盖板	不锈钢(S430)	——	1	
1	方头按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		

设 计	S H	图面	A4	产品名称: 轻触开关	
审 核	Z F C	单位	MM	产品料号: TC-6610B-7.3-260-F	
标准化		比例	1:1	产品规格: 6*6中脚小方头脚长13.5	
批 准	L P J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司	
		版次	A/0		