




RoHS
REACH

>15.0	Ø3.0
15.0	Ø3.0
14.0	Ø3.0
13.0	Ø3.0
12.5	Ø3.0
12.0	Ø3.0
11.5	Ø3.0
11.0	Ø3.0
10.5	Ø3.0
10.0	Ø3.2
9.5	Ø3.2
9.0	Ø3.2
8.5	Ø3.3
8.0	Ø3.3
7.5	Ø3.3
7.0	Ø3.3
6.5	Ø3.3
6.0	Ø3.3
5.5	Ø3.3
5.0	Ø3.5
4.3	Ø3.5
帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)


技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: 260g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		




PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		



5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

设 计	S H	图面	A4	产品名称: 轻触开关	
审 核	Z F C	单位	MM	产品料号: TC-6610B-4.3-260-DJ	
标准化		比例	1:1	产品规格: 6*6中脚脚长3.0	
批 准	L P J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司	
		版次	A/0		