


项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	$\leq 100\text{m}\Omega$
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	$\geq 100\text{M}\Omega$
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-100 $\pm 50\text{gf}$ 250gf $\pm 50\text{gf}$
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	0.85 $\pm 0.2\text{mm}$
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30 $^\circ\text{C}$ ~ +85 $^\circ\text{C}$

E	弹簧	1	SUS304	/	银白色						
D	接触簧片	1	复银铜	/	银白色						
C	盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色						
B	底座/基座	1	进口增强尼龙	/	黑色						
A	桃心	1	进口增强尼龙	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remark



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X' $\pm 2^\circ$ X.X' $\pm 0.5^\circ$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 6脚短柄有定位三向 拨轮开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-K2-02X02	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2607170951	SHEET NO. 1 OF 1
	SCALE: 1:1	SIZE: A4		