




RoHS
REACH


	>15.0	Ø3.0
14.00	15.0	Ø3.0
13.00	14.0	Ø3.0
12.00	13.0	Ø3.0
11.50	12.5	Ø3.0
11.00	12.0	Ø3.0
10.50	11.5	Ø3.0
10.00	11.0	Ø3.0
9.50	10.5	Ø3.0
9.00	10.0	Ø3.2
8.50	9.5	Ø3.2
8.00	9.0	Ø3.2
7.50	8.5	Ø3.3
7.00	8.0	Ø3.3
6.50	7.5	Ø3.3
6.00	7.0	Ø3.3
5.50	6.5	Ø3.3
5.00	6.0	Ø3.3
4.50	5.5	Ø3.3
4.00	5.0	Ø3.5
3.30	4.3	Ø3.5
高度L	帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)



PCB线路板安装图(±0.1)



电路图



技术参数:

- 1. 做用温度: -25~+85℃;
- 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
- 6. 动 作 力: 260g±50g;
- 7. 使用寿命: 100000次;
- 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H
审 核	Z F C
标 准 化	
批 准	L P J

图面	A4
单位	MM
比例	1:1
重量	
页码	1/1
版次	A/0

产品名称: 轻触开关	
产品料号: TC-6627-10.0-260	
产品规格: 3.0机架(贴片机架)	
深圳市富港科技有限公司	