




RoHS
REACH

	>15.0	Ø3.0
13.85	15.0	Ø3.0
12.85	14.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.0
11.35	12.5	Ø3.0
10.85	12.0	Ø3.0
10.35	11.5	Ø3.0
9.85	11.0	Ø3.0
9.35	10.5	Ø3.0
8.85	10.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.2
7.35	8.5	Ø3.3
6.85	8.0	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.85	7.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
4.35	5.5	Ø3.3
3.85	5.0	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5
高度L	帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)



PCB线路板安装图(±0.1)



- 技术参数:
- 1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 - 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 - 5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动作力: $160\text{g} \pm 50\text{g}$;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	机架	黄铜	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	± 0.05	± 0.10	± 0.20
>3~6	± 0.05	± 0.15	± 0.30
>6~30	± 0.10	± 0.20	± 0.50
>30~120	± 0.15	± 0.30	± 0.80
角 度		$\pm 1^{\circ}$	

设 计	S H	
审 核	Z F C	
标准化		
批 准	L P J	

产品名称: 轻触开关
产品料号: TC-6615C-7.5-160
产品规格: 7.5机架(1号机架)
深圳市富港科技有限公司