











项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-100±50gf 250gf±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	0.85±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

E 弹簧	1	SUS301	/	银白色	
D 接触簧片	1	复银铜	/	银白色	
C 盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色	
B 底座/基座	1	PA46	/	黑色	
A 桃心	1	PA46	/	黑色	
NO. 零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2" X.X" ±0.5"

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

6脚长柄有定位三向 拨轮开关

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYCW-K2-01X01

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2607141747

SHEET NO.

1 OF 1