












A向24°a与b通



B向24°a与d通



C向1 a与c通



项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-80±50gf 205±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	5,0000 cycles Min
	C向操作行程	Operation Stroke:	1.0±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

F	手柄	1	增强尼龙	/	黑色						
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色						
D	盖板	1	不锈钢	/	原色						
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色						
B	嵌件	1	黄铜	整体镀银	银白色						
A	底座	1	增强尼龙	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X' ±0.5' UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 3脚短柄有定位三向 拨轮开关
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-K3-02X04
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2607141619
			SHEET NO. 1 OF 1