




RoHS
REACH


	>15.0	Ø3.0
13.85	15.0	Ø3.0
12.85	14.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.0
11.35	12.5	Ø3.0
10.85	12.0	Ø3.0
10.35	11.5	Ø3.0
9.85	11.0	Ø3.0
9.35	10.5	Ø3.0
8.85	10.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.2
7.35	8.5	Ø3.3
6.85	8.0	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.85	7.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
4.35	5.5	Ø3.3
3.85	5.0	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5
高度L	帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)




PCB线路板安装图(±0.1)



电路图



版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 260g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	复合银	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H	图面	A4
审 核	Z F C	单位	MM
标准化		比例	1:1
批 准	L P J	重量	
		页码	1/1
		版次	A/0

产品名称: 轻触开关	
产品料号: TC-6615C-12.5-260	
产品规格: 10.0机架	
深圳市富港科技有限公司	