






RoHS
REACH

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		


>15.0	Ø3.0
15.0	Ø3.0
14.0	Ø3.0
13.0	Ø3.0
12.5	Ø3.0
12.0	Ø3.0
11.5	Ø3.0
11.0	Ø3.0
10.5	Ø3.0
10.0	Ø3.2
9.5	Ø3.2
9.0	Ø3.2
8.5	Ø3.3
8.0	Ø3.3
7.5	Ø3.3
7.0	Ø3.3
6.5	Ø3.3
6.0	Ø3.3
5.5	Ø3.3
5.0	Ø3.5
4.3	Ø3.5
帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)



电路图



PCB线路板安装图(±0.1)



技术参数:

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g} \pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	± 0.05	± 0.10	± 0.20
>3~6	± 0.05	± 0.15	± 0.30
>6~30	± 0.10	± 0.20	± 0.50
>30~120	± 0.15	± 0.30	± 0.80
角 度	$\pm 1^{\circ}$		

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

设 计	S H		产品名称: 轻触开关
审 核	Z F C	图面 单位	产品料号: TC-6610B-17.0-260
标准化		比例 重量	产品规格: 6*6中脚脚长13.5
批 准	L P J	页码 版次	深圳市富港科技有限公司