



RoHS
REACH

	>15.0	Ø3.0
13.85	15.0	Ø3.0
12.85	14.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.0
11.35	12.5	Ø3.0
10.85	12.0	Ø3.0
10.35	11.5	Ø3.0
9.85	11.0	Ø3.0
9.35	10.5	Ø3.0
8.85	10.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.2
7.35	8.5	Ø3.3
6.85	8.0	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.85	7.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
4.35	5.5	Ø3.3
3.85	5.0	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5
高度L	帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)



版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		



- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	复合银	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(红色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计	S	H		产品名称：轻触开关		
0~3	±0.05	±0.10	±0.20					审 核	Z	F
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30	单位	MM	产品料号：TC-6615C-10.0-260-HT				
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化				比例	1:1	产品规格：7.5机架(1号机架)
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80					重量		
角 度		±1°		批 准	L	P	J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
								版次	A/0	